

Prémium vasaló



VEIT 2003/2004 (HP 2003, HS 2003, DI 2004)

Elektromosan szabályozható

- › Állandó használat mellett is **egyenletes minőségű gőz**
- › **Pontos hőmérséklet-szabályozás ($\pm 2^\circ\text{C}$)**
- › Kiváló minőségű edzett és temperált vasalótalp. Nagyon **könnyen sikló talp** a teflonkeret nélküli vasaláshoz.
- › Ergonomikusan formázott és bőrbarát VEIT vasaló fogantyú beépített mikrokapcsolóval a gőzkieresztéshez
- › **Beépített gőz- és hővédelem** a kényelmes és biztonságos vasalásért
- › **Rövid felfűtés és a rövid reakcióidő**

Ipari gőzvasaló VEIT HP 2003

- › **Elektromos hőmérséklet-szabályozás**
- › Speciális gőzkamrás rendszer a talplemezen belül a **kondenzátummentes gőzminőség** érdekében
- › Különösen **kíméletes gőzalkalmazás** a kényes textíliák vasalásához
- › A **talplemez hegyes kialakítása** a kiváló vasalási eredményekért, a nehezen elérhető területeken is
- › **Nagy megbízhatóság, hosszú élettartam**, optimális ergonomikus kialakítás.
- › **Kiváló gőzminőség alacsony hőmérsékleten is**
- › **Teljeskörű tartozékkínálat**
- › *Súly kb. 1300 g (kábel és tömlő nélkül);*
230 V; 1250 W; 50- 60 Hz;
vasalási felület 220 x 105 mm

Klasszik vasaló



Ipari gőzvasaló VEIT 2129

Termosztáttal vezérelt

- › **Termosztátvezérlésű (kb. $\pm 15^\circ\text{C}$ -ig)**
- › Ergonomikusan formázott és bőrbarát VEIT vasaló fogantyú beépített **mikrokapcsolóval** a gőzkieresztéshez
- › **Beépített gőz- és hővédelem** a kényelmes és biztonságos vasalásért
- › Erőteljes fűtés a **rövid felfűtés és a rövid reakcióidő** érdekében
- › Különösen **kíméletes gőzalkalmazás** a kényes textíliák vasalásához
- › **Könnyen sikló vasalótalp**
- › **Kiváló gőzminőség alacsony hőmérsékleten is**
- › **Teljeskörű tartozékkínálat**
- › *Súly kb. 1500 g (kábel és tömlő nélkül);*
230 V; 1250 W; 50- 60 Hz;
vasalási felület 220 x 104 mm,
VEIT csatlakozóval vagy négyszögletes csatlakozóval is kapható, hogy csatlakoztassa a más gyártók gőzfejlesztőjéhez



Speciális vasalók



Nagynyomású varratvasaló VEIT HS 2003

Ezt a vasalót kifejezetten a varratok vasalásához tervezték. A lapos hegy a ferde gőzkivezető nyílással együtt biztosítja a varratok könnyű felnyitását. A kis talplemez energiát takarít meg és pontosan a megfelelő helyre koncentrálja azt.

Vasaló súlya kb. 1200 g; 230 V; 800 W; 50-60 Hz
vasalási felület 200 x 40 mm



Szárzvasaló VEIT DI 2004

Ez a speciálisan bevont alumínium talplemezzel ellátott szárzvasaló nagyon jó siklási tulajdonságokkal rendelkezik. Bélelt szövetek vasalásához tervezték. A talplemez lekerekített élei megakadályozzák a bélésanyag szétcusaszását. A gyűrődésmentes vasalási eredmény garantált.

Vasaló súlya kb. 1300 g; 230 V; 1250 W; 50-60 Hz
vasalási felület 210 x 105 mm



Gőzfűtésű vasaló BRI-1 és BRI-3

Gőzzel fűtött vasaló a varratok felnyitásához és a foltok eltávolításához. A vasaló állítható és könnyen kezelhető gőzmenyiség-szabályozó szeleppel van felszerelve.

Tömeg kb. 1130 g
Vasalási felület 195 x 60 mm

Speciális vasalótalp a BRI-1-hez

Központi gőzlyukak a vasalótalpon.

Géptípus: BRI-165/101

Géptípus: 166/101

Kézi Finisher VEIT 2157

Praktikus, de annál erősebb kis vasaló. A VEIT Multiform Finishelöket a késztermék végső ellenőrzése során végzett kisebb javításokhoz vagy utómunkálatokhoz tervezték. Alkalmas számos iparági használatra is, mint például: kárpitozás, függönystúdió, cipőgyártás és autóipar.

Javasoljuk a VEIT kézi finisher használatát a VEIT 2218 gőz-utánfűtővel együtt, amely száraz vagy telített gőzt biztosít.

Súly kb. 760 g; 100-240 V; 500 W; 50-60 Hz
vasalási felület 125 x 85 mm



VEIT vasalótalpak



1) VEIT Teflonkeretes talp

The solid aluminium framed sole gives a snug fit. The teflon frame sole reduces the surface temperature by approx. 30°C-40°C. Available for all VEIT irons except DI 2003/2004.

2) VEIT Biztonsági talp

The safety sole using the steam chamber principle is made of stainless steel. Various frame plies improve the steam quality and regulate the contact temperature. The additional wire mesh ensures the very fine spread of steam. In addition, the safety sole is also available with a special non-stick coating for fusing interlinings.

3) Teflonkeretes talp és kefe

VEIT 2157 Kézi finishelőhöz

Az alapfelszerelés AeroFit és rozsdamentes acél rétegeket tartalmaz a mikrofinom gőz biztosítása érdekében. A teflonkeretes talp fényes foltok nélkül távolítja el a gyűrődéseket a sík anyagokon. A kefe a rakott és érzékeny szöveteknél használatos.

- › Prémium rétegek
- › Keménysörtés kefe
- › Lágysörtés kefe
- › Prémium kefe

Tisztítószeres erősen szennyezett vasalótalpakhoz

A vasalás eredménye a vasaló állapotától függ. Ezért a VEIT a tartozékok és tisztítószeres széles választékát kínálja, amelyek minden modern követelménynek megfelelnek. Bár a VEIT vasalókhoz tervezték, ezek a tartozékok bármely más márkájú vasalóhoz is alkalmasak.

Tisztítószeres



1) VEIT abrazív tisztítókő

Normál vagy erősen szennyezett vasalótalpakhoz. Tisztítsa meg a hideg vasalótalpat VEIT csiszoló tisztító kővel, vízzel és szappannal.

VEIT csiszoló tisztító kő
80 x 50 x 20 mm, 1 darab

2) VEIT Fitspray

Könnyű szennyeződések tisztításához. Forró vasalótalpakra, valamint teflon- vagy kerettalpakra történő alkalmazásra. Tiszta és antistatikus talpat hagy, amely simán siklik a ruhadarabon
Kiszáradás 330 g flakon

3) VEIT Vasalótalpak dörzsi

Tisztítószer erősen szennyezett vasalótalpakhoz. Hideg vasalótalpakon történő alkalmazásra.
Acélgyapot, 10 db

4) VEIT Tisztítószer

Tisztítószer a általában szennyezett vasalótalpakhoz. Forró vasalótalpakra való alkalmazáshoz. Rövid idő elteltével puha ruhával dörzsölje át.

Tisztítórúd, 100 x 20 mm, 3 db.

Kiegészítők



1) VEIT 2210 Kondenzátor

Ezt a csatlakozóegységet meglévő központi gőzellátáshoz tervezték. A kondenzátor elvezeti a vezetékekben felgyülemlett kondenzátumot, és nagy hőszigetelt gőzkamrájával a legjobb kondenzátummentes gőzminőséget biztosítja.

Különböző változatok állnak rendelkezésre:

- › központi kondenzátumvezetékhez való csatlakozáshoz kondenzátumcsapdával
- › kondenzátumcsapdával ellátott csatlakozóegységgel

2) Tartóállvány

A tartóállvány garantálja a VEIT 2210 Kondenzátor megfelelő működését, mivel automatikusan a megfelelő pozícióba kerül. Tartalmazza a kondenzátum elvezetését és a szennyeződés gyűjtőt.

3) VEIT 2215 Gőzcsatlakozó

VEIT 2215 Gőzcsatlakozó

Vezérlőegység nagynyomású gőzfogyasztókhoz, például nagynyomású vasalókhoz, gőzpermetezőkhöz, pisztolyokhoz, varratvasalókhoz stb. A mágnesszelepet a gőzegység mikrokapcsolója vagy kontaktor aktiválja. Kondenzátummentes gőzvezetékhez ajánlott.

- › max. 5 bar (73 psi), 1/2" gőzvezetékbe forrasztva

4) VEIT 2215 gőzadapter

2215 Eco Gőzadapter

Mint a VEIT 2215 gőzcsatlakozó, csak csatlakozókábel, T-elem és golyóscsap nélkül.

5) VEIT 2216 Gőzutánfűtő

A VEIT 2216 gőzutánfűtő a mobil VEIT gőzfejlesztővel együttműködve kiváló gőzellátást biztosít a VEIT 2157 Kézi finisher számára. A gőz túlmelegítésével, kondenzátummentes minőségi gőz érhető el. Hosszú tömlők használata esetén kimondottan ajánlott.

230 V; 1250 W

6) Forgótartó

VEIT Gőzfejlesztőkhöz

Egy VEIT gőzfejlesztővel együtt ideális kombináció a VEIT 2216 gőzutánfűtő tartószerkezeteként és a VEIT 2157 Kézi finisher pihenőhelyeként.

7) Tömlő- és kábeltartók

A kábel és a gőztömlő felfüggesztéséhez a munkahelyen vagy a VEITronic vezérlőegység rögzítéséhez.

Különböző változatok állnak rendelkezésre.

8) Vasalóalátét

Hőálló szilikonból készültek, hogy megvédjék a vasalótálat a sérülésektől, és megvédjék az asztalt a túlzott hőtől.

Különböző változatok állnak rendelkezésre.

9) Vasalófüggesztő

HP 2003 vasalóhoz - függelékekkel ellátott asztalokhoz. A Mini Balancerrel együtt a vasaló "lebegtetése" érhető el, ami megkönnyíti a kezelő munkáját.

10) Nagynyomású gőztömlők

Kiváló minőségű gőztömlők kaphatók a VEIT vasalókhoz pótalkatrészeként, melyek más vasalómárkákhoz is alkalmasak. A HP vasalókhoz való nagynyomású tömlő jobb gőzminőséget biztosít, mivel a tömlő belsejében lévő teflonmagnak és a külső erős szilikonszigetelésnek köszönhetően csökken a kondenzátum.

11) Tömlőbilincs készlet

8-12 mm / 0,3-0,5 inch átmérőjű kábelek és tömlők kombinálásához, valamint a készülék csatlakoztatásához a tömlő- és kábeltartók felakasztásához.

12) VEIT Fénymentesítő spray

Ez a teljes mértékben természetes összetevőkből kifejlesztett termék szinte bármilyen anyagról eltávolítja a legszélsőségesebb fényesedést is. Egyszerűen fújja a folyadékot az anyagra, várjon néhány másodpercet, majd gőzzel távolítsa el a folyadékot.